

The logo features a stylized orange swoosh above the word "QUICKIE" in a bold, white, sans-serif font. Below it, the tagline "Live without limits." is written in a smaller, white, sans-serif font.**QUICKIE**  
Live without limits.

**XENON**<sup>®</sup>

Najlepszy składany wózek na świecie



# XENON<sup>®</sup>

Minimalistyczna, owalna rama połączona z innowacyjnym, opatentowanym, płaskim wzmocnieniem krzyżowym sprawiają, że wózek Xenon marki Quickie wygląda niezwykle stylowo i dynamicznie.



# Najlżejszy **SKŁADANY** wózek na świecie! **8,4 kg\*** zawansowanej technologii.



Laura Rampini - pierwsza w historii spadochroniarka z paraplegią.

Firma Quickie® połączyła ultralekkie „hydroformowane aluminium” z doskonałym wyglądem i najnowocześniejszymi rozwiązaniami inżynieryjnymi, aby stworzyć wózek Xenon - **najlżejszy składany wózek na świecie**.

**Dzięki wadze poniżej 8,4 kg\*** oraz innowacyjnemu, składanemu wzmocnieniu krzyżowemu wózek Xenon jest łatwy do złożenia, przeniesienia i przetransportowania. Do tego, został on zaprojektowany w taki sposób, aby prezentować minimalistyczny styl, charakterystyczny dla wózków ze sztywną ramą.

Dzięki wysokiej klasy projektowi i innowacyjnym technologiom jazda wózkiem Xenon oraz jego obsługa nie wymagają dużo siły i **pozwalają użytkownikowi oszczędzać energię**.


Xenon wygląda i jeździ jak wózek ze sztywną ramą, ale ma wszystkie zalety wózka składanego - doskonała kombinacja...



\* 38 x 40 cm; niska, taliowana rama, osłony boczne; 24" koła proton + aluminiowe obręcze napędowe; 3" koła samonastawne; regulowany kąt nachylenia oparcia; 35 cm stała wysokość oparcia; kompaktowe, nie wymagające siły blokady kół; bez rączek prowadzących + lekka tapicerka oparcia



# Łatwy do złożenia i lekki do przenoszenia. Idealny dla aktywnego trybu życia.



Ważąc trochę poniżej **6,0 kg**, bez kół szybkiego montażu, niesamowicie lekki Xenon dokonał rewolucji, jeśli chodzi o przenoszenie i transportowanie wózków.

Dzięki nowemu, **opatentowanemu Dynamicznemu systemowi składania oraz Systemowi blokowania Quickie®** wózek Xenon może zostać złożony w kilka sekund przy użyciu jednej ręki.

System blokowania Quickie® automatycznie blokuje wózek, gdy ten jest złożony. Aby go rozłożyć, wystarczy nacisnąć jedną dźwignię, a Dynamiczny system składania zacznie proces rozkładania wózka.

Wzmocnienie krzyżowe zostało zaprojektowane tak, że jest sprytnie ukryte pod siedziskiem. Dzięki temu rama wózka jest otwarta, minimalistyczna i charakteryzuje się stylem typowym dla wózków ze sztywną ramą.

**Xenon** jest chroniony prawnie, aby zagwarantować użytkownikowi unikalność jego wózka...

**Patenty wydane**  
1080 618  
001 080 733  
EP 180 9532 A2

**Patenty zgłoszone**  
PCT/ EP2008/ 011015  
EP 0915 1773.0  
EP2008/ 011017  
EP10196521  
EP10195017  
DE102011 000 030.5



Wózek pokazany na obrazku jest wyposażony w opcjonalne składane oparcie.

Laura Rampini i Fillippo Landi są ambasadorami marki Quickie® i podróżują po świecie ze swoimi Xenonami Aby dowiedzieć się więcej na temat ich niezwykłego życia i osiągnięć, zapraszamy na stronę: [www.quickiewheelchairs.eu/xenon](http://www.quickiewheelchairs.eu/xenon).



Poczuj więcej wolności i niezależności...dzięki wózkowi Xenon –  
żyj bez ograniczeń.

**XENON**®





Innowacyjne wzmocnienie krzyżowe sprawia, że składanie wózka jest łatwe. Jednocześnie zostało ono zaprojektowane tak, że wygląda jak rozwiązanie z wózka ze sztywną ramą.



Stwórz własny wózek Xenon, korzystając z szerokiej gamy akcesoriów i dodatków oraz ponad 20 kolorów. Możesz wybrać kolor każdej części oddzielnie i w dowolnej kombinacji. Aby stworzyć swój własny wózek Xenon, skorzystaj z naszego narzędzia doboru kolorów dostępnego pod adresem [www.quickiewheelchairs.eu/xenon](http://www.quickiewheelchairs.eu/xenon).



#### System blokowania Quickie®

Innowacyjny, opatentowany system blokowania Quickie® sprawia, że obsługa wózka Xenon jest łatwa. Dodatkowo, dzięki niemu wózek składa się do najmniejszych możliwych rozmiarów, a sama blokada może być obsługiwana również przez osoby niemogące używać palców.



#### Niewymagająca użycia siły regulacja kąta nachylenia oparcia.

Do wózka Xenon można dobrać stylowe oparcia, doskonale pasujące do ogólnego rysu ramy. Oparcia stałe, zamontowane pod kątem 90° lub o zmiennym kącie nachylenia i łatwej zmianie kąta w stosunku do ramy od -15° do +18°, co 3°.



#### Lekki łącznik osi

Wystarczy poluzować po jednej śrubie z każdej strony, przekręcić i przesunąć asymetryczne tuleje półosi z prawej strony na lewą, a środek ciężkości przesunie się o 2 cm.



#### Standardowy łącznik osi

Dwa położenia środka ciężkości, kąt nachylenia 0°, 2°, 4° oraz zmienny rozstaw kół. Wszystko to zamknięte w lekkim łączniku, do regulacji którego służą zaledwie dwie śruby.




#### Automatycznie składany podnóżek

Składa się w najprostszy z możliwych sposobów – automatycznie podczas składania wózka Xenon. Ten lekki podnóżek o nowoczesnym wyglądzie i zaokrąglonych krawędziach jest dostępny w zestawie z płytą z materiałów kompozytowych lub włókna szklanego.



#### Podnóżek z platformą

Dostępny z płytą Xenon performance (z aluminium), płytą z materiałów kompozytowych lub włókna szklanego. Jest to najlżejszy możliwy podnóżek, a do tego doskonale przystosowany do przewożenia dzięki jednostronnemu mechanizmowi podnoszącemu.



Niewidoczny mechanizm regulacji widełek koła samonastawnego jest opatentowanym rozwiązaniem, które pozwala na ukrycie widełek i mechanizmu kąta nachylenia wewnątrz tulei koła samonastawnego. Łatwa regulacja, wysoka wydajność i świetny wygląd!

Szeroki wachlarz lekkich i komfortowych dodatków umożliwi Ci stworzenie unikalnego, spersonalizowanego wózka.



### W połowie składane oparcie

Dzięki składanemu w połowie oparciu przewożenie wózka może być jeszcze łatwiejsze niż dotychczas. Ta opcja pozwala na złożenie wózka do możliwie najmniejszego rozmiaru.



### Wybór innowacyjnych tapicerek oparcia

Do wyboru lekka tapicerka, zmniejszająca masę wózka o 130 g, „trzcęściowa” tapicerka wentylowana lub komfortowa z Alcantary. Przepuszczające powietrze, regulowane, wygodne i bardzo stylowe!



### Dynamiczny system składania

Umożliwia łatwe rozłożenie wózka jedną ręką – wystarczy nacisnąć jedną dźwignię.



### Ergonomiczne kompaktowe blokady kół

Blokady kół są niewielkich rozmiarów i łatwe w użyciu. Mogą też zostać przykręcone bezpośrednio do ramy (wyłącznie przy pochyleniu koła od 0° do 2°). Również odpowiednie do zastosowań czterokołowych.



### Koła szybkiego montażu Proton


Całkowita masa pary kół, obręczy napędowych, osi i opon Schwalbe Speedrun wynosi jedyne 2,25 kg. To ponad kilogram mniej niż tradycyjne koła.



### Amortyzowany widelec: Frog Legs®

Widelec Frog Legs® tłumi wibracje i wstrząsy występujące podczas jazdy na wózku. Sprawia to, że użytkownik wózka odczuwa większy komfort, a dodatkowo pozwala uniknąć zmęczenia i chronicznego bólu.

## Dane techniczne



Szerokość siedziska	32 - 46 cm	Wysokość tytu siedziska	40 - 50 cm
Głębokość siedziska	34 - 50 cm	Kąt siedziska	0° - 12°
Wysokość oparcia	25 - 47,5 cm	Kąt nachylenia	92° & 100°
Kąt oparcia	-15° do +18°	Waga	ab 8,4 kg
Wysokość przodu siedziska	43 - 57 cm	Maks. waga użytkownika	125 kg

### Pakiet Neutron\*\*\*

od 11,0 kg

zawiera podnózek z platformą, płytę Xenon performance oraz aluminiową osłonę boczną z błotnikiem

### Pakiet Proton\*\*\*

od 9,1 kg

zawiera pakiet Neutron i koła Proton, niewymagającą użycia siły, kompaktową blokadę kół oraz automatycznie składający się podnózek z płytą z materiałów kompozytowych

### Pakiet Electron\*\*\*

od 8,7 kg

zawiera koła Proton, niewymagającą użycia siły, lekką blokadę kół, osłonę boczną z błotnikiem (włókno węglowe) lub wąski, automatycznie składający się podnózek z płytą z włókna węglowego, oparcie z regulacją kąta i zamontowane na stałej wysokości rury oparcia wykonane z włókna szklanego

Wózek Xenon jest dostępny z dwoma pakietami Electron: z błotnikiem z włókna szklanego lub wąską osłoną boczną